



M612390101



## Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 20x20mm reinweiß

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Gerastet und Schraubbar

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Kompatibilität

Produktkompatibilität LF

#### Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

#### Abmessungen

Kanalhöhe 20 mm

Kanalbreite 19 mm

#### Werkstoff

Farbe reinweiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Normen

Zulassungen EN50085-2-1

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

#### Sicherheit

Schutzart IP30

Schlagfestigkeit IK07

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

#### Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C