



M61439011

Endstück schnittkaschierend PC/ABS hfr zu Leitungsführungsk.LF 20x35mm gschwarz

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet und Schraubbar

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität LF

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 20 mm

Kanalbreite 35 mm

Werkstoff

Farbe graphitschwarz

RAL Farbe RAL 9011 - Graphitschwarz

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Normen

Zulassungen EN50085-2-1

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C