



M61459011

Flachwinkel schnittkasch. PC/ABS hfr zu Leitungsführungsk.LF 20x35mm gschwarz

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Durch Oberteil

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität LF, LFF

Abmessungen

Kanalhöhe 20 mm

Kanalbreite 35 mm

Maß a 43 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Farbe graphitschwarz

RAL Farbe RAL 9011 - Graphitschwarz

Werkstoff PC - ABS

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Zulassungen EN50085-2-1

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

Temperatur

