



M61829011

**Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu Kanalsystem LF 30x45mm graphitschwarz**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Kompatibilität**

Produktkompatibilität LF, LFF

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 30 mm

Kanalbreite 45 mm

Maß a 30 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe -

**Werkstoff**

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Einstellungen**

Winkelbereich 90 °

**Zubehör**

Formteilausführung Haubenformteil

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schlagfestigkeit IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -5...60 °C

**Temperatur**

Umgebungstemperatur -5...65 °C