



M66629010



**Außeneck schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFH 40x60mm reinweiß**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 40 mm

Kanalbreite 60 mm

Maß a 45 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe -

**Werkstoff**

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Einstellungen**

Winkelbereich 90 °

**Zubehör**

Formteilausführung Haubenformteil

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Halogenfrei Nein

Schlagfestigkeit IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -5...90 °C

**Temperatur**

