



MES-FLL

Filterlüfter IP54 Luftfördermenge 42/63 [m³/h] 230V AC 19W 50/60Hz 42dB

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet

Elektrische Hauptmerkmale

Versorgungsspannungsart AC

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 71 mm

Höhe installiertes Produkt 148 mm

Breite installiertes Produkt 148 mm

Werkstoff

Farbe schwarz

Farbe schwarz

RAL Farbe RAL 9005 - Tiefschwarz

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen