



MES-FLLE

Filterlüfter IP54/EMV Luftmenge 42/63 [m³/h] Innengitter metallbeschichtet

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet

Elektrische Hauptmerkmale

Versorgungsspannungsart AC

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 70 mm

Höhe installiertes Produkt 148 mm

Breite installiertes Produkt 148 mm

Werkstoff

Farbe schwarz

Farbe schwarz

RAL Farbe RAL 9005 - Tiefschwarz

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen