



MES-LF

Lüfter IP20 Luftfördermenge 160 [m³/h] 230V AC 19W 50/60Hz 46dB

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geschraubt

Elektrische Hauptmerkmale

Versorgungsspannungsart AC

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 44.5 mm

Höhe installiertes Produkt 119 mm

Breite installiertes Produkt 119 mm

Werkstoff

Farbe schwarz

Farbe schwarz

RAL Farbe RAL 9005 - Tiefschwarz

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen

Sicherheit

Schutzart IP20