



MES-RS100802

Reihensockel RS seitlich offen 1000x200x800 RAL9005

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Reiheneinbau

Funktion

Mit Leitungseinführung Ja

Abmessungen

Einbautiefe 800 mm

Tiefe installiertes Produkt 775 mm

Höhe installiertes Produkt 200 mm

Breite installiertes Produkt 999 mm

Einbautiefe Gehäuse 800 mm

Einbaubreite 1000 mm

Werkstoff

Farbe schwarz

Farbe tiefschwarz

RAL Farbe RAL 9005 - Tiefschwarz

Werkstoff Stahlblech

Oberfläche pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Einstellungen

Schranktyp Anschlusssockel

Lieferumfang

Mit Abdeckung Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE nicht betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit 10

Schutzklasse Schutzklasse I