



MES-RS110402

Reihensockel RS seitlich offen 1100x200x400 RAL9005

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Reiheneinbau

Funktion

Mit Leitungseinführung Ja

Abmessungen

Einbautiefe	400 mm
Tiefe installiertes Produkt	375 mm
Höhe installiertes Produkt	200 mm
Breite installiertes Produkt	1099 mm
Einbautiefe Gehäuse	400 mm
Einbaubreite	1100 mm

Werkstoff

Farbe	schwarz
Farbe	tiefschwarz
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Einstellungen

Schranktyp Anschlusssockel

Lieferumfang

Mit Abdeckung Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE nicht betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10
Schutzklasse	Schutzklasse I