



MES-RS30401

Reihensockel RS seitlich offen 300x100x400 RAL9005

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Reiheneinbau

Funktion

Mit Leitungseinführung Ja

Abmessungen

Einbautiefe 400 mm
 Tiefe installiertes Produkt 375 mm
 Höhe installiertes Produkt 100 mm
 Breite installiertes Produkt 299 mm
 Einbautiefe Gehäuse 400 mm
 Einbaubreite 300 mm

Werkstoff

Farbe schwarz
 Farbe tiefschwarz
 RAL Farbe RAL 9005 - Tiefschwarz
 Werkstoff Stahlblech
 Oberfläche pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Einstellungen

Schranktyp Anschlusssockel

Lieferumfang

Mit Abdeckung Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE nicht betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit 10
 Schutzklasse Schutzklasse I