




MZ201



Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geclipst

Ausführung

Anzahl Module 0.5

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 / 415 V

Versorgungsspannungsart AC

Spannung

Isolationsspannung 4000 V

Max. Betriebsspannung 240 V

Betriebsspannung bei Dauerbetrieb 12 / 250 V

Strom

Strombelastbarkeit bei AC1 6 A

Nennstrom 6 A

$I_{min} = f(U = 12 \text{ V DC})$ 0.3 A

$I_{min} = f(U = 230 \text{ V DC})$ 0.6 A

$I_{min} = f(U = 400 \text{ V AC})$ 3 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 40 mm

Höhe installiertes Produkt 80 mm

Breite installiertes Produkt 9.5 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0.1 W

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele 6000

Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele 12000

Montage

Werkseitig angebaut Nein

Ausstattung

Anzahl Öffnerkontakte 1

Anzahl Schließerkontakte 1

Normen

Europäische Richtlinie WEEE	betroffen
-----------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...60 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C