


MZ203



Arbeitsstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module	1
---------------	---

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U_e	230 / 415 V
Frequenz	50/60 Hz

Spannung

Isolationsspannung	4000 V
Steuerspannung DC	110 / 130 V
Steuerspannung AC	230 / 415 V
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	110 / 130 V

Strom

$I_{min} = f(U = 230 \text{ V AC})$	14 mA
$I_{min} = f(U = 415 \text{ V AC})$	32 mA

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	68 mm
Höhe installiertes Produkt	83 mm
Breite installiertes Produkt	18 mm

Leistung

Anzugsverbrauch	15 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	25.3 W

Abschaltzeit

Ansprechzeit beim Öffnen	200 ms
--------------------------	--------

Ausstattung

Anzahl Öffnerkontakte	0
Anzahl Schließerkontakte	0
Anzahl Umschalter	0

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...60 °C
Luftfeuchtigkeitsschutz	95%
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C