




MZ205



## Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 48V DC

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Anzahl Module	1
---------------	---

#### Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung $U_e$	0 V
----------------------------------	-----

#### Spannung

Isolationsspannung	4000 V
Steuerspannung DC	48 V
Steuerspannung AC	0 V
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	48 V

#### Strom

Strombelastbarkeit bei AC1	50 mA
----------------------------	-------

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	68 mm
Breite installiertes Produkt	17.5 mm

#### Leistung

Anzugsverbrauch	2.4 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2 W

#### Abschaltzeit

Funktions- Bemessungsspannung unter $U_e$	35 / 70 %
---	-----------

#### Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...60 °C
Luftfeuchtigkeitsschutz	95%
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C