




MZ206



## Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Anzahl Module	1
---------------	---

#### Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung $U_e$	230 V
Versorgungsspannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz

#### Spannung

Isolationsspannung	4000 V
Steuerspannung DC	0 V
Steuerspannung AC	230 V
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	0 V

#### Strom

Strombelastbarkeit bei AC1	15 mA
----------------------------	-------

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	68 mm
Breite installiertes Produkt	17.5 mm

#### Leistung

Anzugsverbrauch	3.5 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2 W

#### Abschaltzeit

Ansprechzeit beim Öffnen	200 ms
Funktions- Bemessungsspannung unter $U_e$	35 / 70 %

#### Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...60 °C
Luftfeuchtigkeitsschutz	95%
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C