



MZ521N

Aufputzgehäuse mit Drehantrieb für Motorschutzschalter IP54

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module 3

Strom

Nennstrom 25 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 125 mm

Höhe installiertes Produkt 158 mm

Breite installiertes Produkt 80 mm

Deckel, Tür

Schutzart mit Tür 55

Werkstoff

Werkstoff Polystyrol (PS)

Normen

Europäische Direktive WEEE nicht betroffen

Sicherheit

Schutzart IP55

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -25...55 °C

Höhe über N.N. 2000 m

Lager-/Transporttemperatur -25...80 °C