



MZ530N

## Aufputz "Not Aus" Pilz

### Technische Merkmale

#### Funktion

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung Ja

#### Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung  $U_e$  230 / 500 V

#### Spannung

Isolationsspannung 6000 V

Betriebsspannung bei Dauerbetrieb 24 / 220 V

#### Strom

Strombelastbarkeit bei AC1 6 A

$I_{min} = f(U = 230 \text{ V AC})$  6 A

$I_{min} = f(U = 230 \text{ V DC})$  0.2 A

$I_{min} = f(U = 24 \text{ V DC})$  3 A

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 104 mm

Höhe installiertes Produkt 80 mm

Breite installiertes Produkt 72 mm

#### Ausdauer

Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele 10000

#### Werkstoff

Werkstoff Kunststoff

#### Ausstattung

Anzahl Öffnerkontakte 1

Anzahl Schließerkontakte 1

Anzahl Umschalter 0

Anzahl Schlüssel 0

#### Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -25...55 °C

Höhe über N.N. 2000 m

Lager-/Transporttemperatur -25...80 °C