



MZ905

## Fernantrieb für LS-Schalter 1/2P

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Anzahl Module	3
---------------	---

#### Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	207 / 230 / 253 V
Versorgungsspannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz

#### Spannung

Isolationsspannung	6 kV
Steuerspannung AC	207 / 230 / 253 V
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	230 V

#### Strom

Strombelastbarkeit bei AC1	5 A
max. Ruhestrom für Taster	0 mA

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	71 mm
Höhe installiertes Produkt	83 mm
Breite installiertes Produkt	54 mm

#### Leistung

Anzugsverbrauch	1173 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0.11 W

#### Ausstattung

Anzahl Öffnerkontakte	0
Anzahl Schließerkontakte	2
Anzahl Umschalter	0

#### Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

#### Sicherheit

Durchschlagfestigkeit zwischen Kontakten	6kV
--	-----

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...40 °C
--------------------	------------