



NH-Sicherungseinsatz Grösse 00 400V~ gG 10A Stirnkennmelder

Technische Merkmale

Architektur

Auslösecharakteristik gG

Sicherung

Sicherungsgrösse NH00

Sicherungscharakteristik gG

Spannung

Versorgungsspannungsart AC

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I_{cn} AC nach IEC60898-1 100 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1,10 W

Abmessungen

Höhe 79 mm

Breite 30 mm

Tiefe 59 mm

NH00LP10MR