

NH00LP125MR

NH-Sicherungseinsatz Grösse 00 400V~ gG 125A Stirnkennmelder

Technische Merkmale

Architektur

Auslösecharakteristik gG

Sicherung

Sicherungsgrösse NH00

Sicherungscharakteristik gG

Spannung

Versorgungsspannungsart AC

Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen I_{cn} AC nach IEC60898-1 100 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 6,70 W

Abmessungen

Höhe 79 mm

Breite 30 mm

Tiefe 59 mm