



**NH-Sicherungseinsatz Grösse 00 400V~ gG 160A Stirnkennmelder**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Auslösecharakteristik gG

**Sicherung**

Sicherungsgrösse NH00

Sicherungscharakteristik gG

**Spannung**

Versorgungsspannungsart AC

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 160 A

**Einsatzbedingungen**

Isoliert Nein

**Elektrische Hauptattribute**

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1 100 kA

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 9,10 W

**Abmessungen**

Höhe 79 mm

Breite 30 mm

Tiefe 59 mm

NH00LP160MR