



R25529010



Außeneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 40x60mm reinweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

Kompatibilität

Produktkompatibilität	LFS
-----------------------	-----

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung
-----------------	----------------

Abmessungen

Kanalhöhe	40 mm
Länge	50 mm
Kanalbreite	60 mm
Maß a	50 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	-
-------------------------	---

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Stahl
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	lackiert

Montage

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung
----------------	-------------------

Einstellungen

Winkelbereich	90 °
---------------	------

Zubehör

Formteilausführung	Haubenformteil
--------------------	----------------

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...90 °C
--------------------	------------