



R2585VERZ



## Flachwinkel schnittkaschierend Stahl zu LFS 60x60mm verzinkt

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Kompatibilität

Produktkompatibilität LFS

#### Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Kanalbreite 60 mm

Maß a 50 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

#### Werkstoff

Werkstoff Stahl

Oberfläche verzinkt

#### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

#### Einstellungen

Winkelbereich 90 °

#### Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

#### Sicherheit

Schutzart IP30

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C