



R2606VERZ



## T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x60mm verzinkt

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

#### Abmessungen

Kanalhöhe	60 mm
Länge	200 mm
Kanalbreite	60 mm
Maß a	200 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	-
-------------------------	---

#### Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	verzinkt

#### Montage

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung
----------------	-------------------

#### Zubehör

Formteilausführung	Haubenformteil
--------------------	----------------

#### Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

#### Sicherheit

Schutzart	IP30
-----------	------

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...90 °C
--------------------	------------