



R26469010



T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x100mm reinweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Länge 350 mm

Kanalbreite 100 mm

Maß a 350 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahl

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche lackiert

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP30

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C