



R26939010



Endstück aus Stahlblech zu LFS 60x100mm reinweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet und Schraubbar

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität LF

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Kanalbreite 100 mm

Werkstoff

Farbe reinweiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahl

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche lackiert

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP30

Schlagfestigkeit IK08

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C