



R2732VERZ



Außeneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm verzinkt

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Länge 50 mm

Kanalbreite 200 mm

Maß a 50 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Werkstoff Stahl

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche verzinkt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP30

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C