



R27359010



**Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm reinweiß**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Kompatibilität**

Produktkompatibilität LFS

**Abmessungen**

Kanalhöhe 60 mm

Kanalbreite 200 mm

Maß a 50 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe -

**Werkstoff**

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahl

Oberfläche lackiert

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Einstellungen**

Winkelbereich 90 °

**Zubehör**

Formteilausführung Haubenformteil

**Sicherheit**

Schutzart IP30

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -5...90 °C