




R27369010



## T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm reinweiß

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Länge 350 mm

Kanalbreite 200 mm

Maß a 350 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

#### Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahl

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche lackiert

#### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

#### Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

#### Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

#### Sicherheit

Schutzart IP30

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C