



R2753VERZ



Endstück aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS 60x200mm verzinkt

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität LF

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Kanalbreite 200 mm

Werkstoff

Werkstoff Stahl

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche verzinkt

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP30

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C