



R30219016



Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x60mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geschraubt

Abmessungen

| | |
|------------------|--------|
| Höhe innen | 50 mm |
| Kanalhöhe | 88 mm |
| Länge | 240 mm |
| Breite Einbaumaß | 59 mm |
| Kanalbreite | 100 mm |
| Maß a | 240 mm |

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

| | |
|-----------------|-------------|
| Werkstoffgruppe | Stahl, Gips |
| Oberfläche | lackiert |

Mechanische Eigenschaften

Abbiegung (Winkel) 90 °

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 2950 mm²

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Unterteil und Oberteil

Sicherheit

| | |
|--|-------------|
| Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme | DIN 4102-12 |
| Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme | DIN 4102-12 |
| Feuerwiderstandsklasse | E 30 |