



R30259016



**Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x60mm verkehrsweiß**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Geschraubt

**Abmessungen**

Höhe innen	50 mm
Kanalhöhe	88 mm
Länge	250 mm
Breite Einbaumaß	59 mm
Kanalbreite	100 mm
Maß a	250 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe -

**Werkstoff**

Werkstoffgruppe Stahl, Gips  
Oberfläche lackiert

**Mechanische Eigenschaften**

Abbiegung (Winkel) 90 °

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 2950 mm<sup>2</sup>

**Einstellungen**

Winkelbereich 90 °

**Zubehör**

Formteilausführung Unterteil und Oberteil

**Sicherheit**

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Feuerwiderstandsklasse	E 30