



R3025VERZ



## Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x60mm verzinkt

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Geschraubt

#### Abmessungen

Höhe innen	50 mm
Kanalhöhe	88 mm
Länge	250 mm
Breite Einbaumaß	59 mm
Kanalbreite	100 mm
Maß a	250 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

#### Werkstoff

Farbe	verzinkt
Werkstoffgruppe	Stahl, Gips
Oberfläche	verzinkt

#### Mechanische Eigenschaften

Abbiegung (Winkel) 90 °

#### Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

#### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 2950 mm<sup>2</sup>

#### Einstellungen

Winkelbereich 90 °

#### Zubehör

Formteilausführung Unterteil und Oberteil

#### Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Feuerwiderstandsklasse	E 30