



R30329016



Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geschraubt

Abmessungen

Höhe innen	50 mm
Kanalhöhe	88 mm
Länge	150 mm
Breite Einbaumaß	109 mm
Kanalbreite	150 mm
Maß a	150 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Werkstoffgruppe	Stahl, Gips
Oberfläche	lackiert

Mechanische Eigenschaften

Abbiegung (Winkel) 113 °

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 5450 mm²

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Unterteil und Oberteil

Sicherheit

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Feuerwiderstandsklasse	E 30