



R30419016



Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x210mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Geschraubt
------------	------------

Abmessungen

Höhe innen	50 mm
Kanalhöhe	88 mm
Länge	240 mm
Breite Einbaumaß	209 mm
Kanalbreite	250 mm
Maß a	240 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	-
-------------------------	---

Werkstoff

Werkstoffgruppe	Stahl, Gips
Oberfläche	lackiert

Mechanische Eigenschaften

Abbiegung (Winkel)	90 °
--------------------	------

Montage

Bodenlochungen	Mit Bodenlochung
----------------	------------------

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	10450 mm ²
-----------------------------	-----------------------

Einstellungen

Winkelbereich	90 °
---------------	------

Zubehör

Formteilausführung	Unterteil und Oberteil
--------------------	------------------------

Sicherheit

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Feuerwiderstandsklasse	E 30