



R30429016



Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x210mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geschraubt

Abmessungen

Höhe innen 50 mm

Kanalhöhe 88 mm

Länge 150 mm

Breite Einbaumaß 209 mm

Kanalbreite 250 mm

Maß a 150 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Werkstoffgruppe Stahl, Gips

Oberfläche lackiert

Mechanische Eigenschaften

Abbiegung (Winkel) 116 °

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 10450 mm²

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Unterteil und Oberteil

Sicherheit

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme DIN 4102-12

Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme DIN 4102-12

Feuerwiderstandsklasse E 30