




R30469016



T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x210mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geschraubt

Abmessungen

Höhe innen	50 mm
Kanalhöhe	88 mm
Länge	400 mm
Breite Einbaumaß	209 mm
Kanalbreite	250 mm
Maß a	400 mm
Maß b	500 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Werkstoffgruppe Stahl, Gips
Oberfläche lackiert

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 10450 mm²

Zubehör

Formteilausführung Unterteil und Oberteil

Sicherheit

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Feuerwiderstandsklasse	E 30