



R3051VERZ



Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm verzinkt

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geschraubt

Abmessungen

Höhe innen	102 mm
Kanalhöhe	142 mm
Länge	293 mm
Breite Einbaumaß	159 mm
Kanalbreite	200 mm
Maß a	293 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Farbe	verzinkt
Werkstoffgruppe	Stahl, Gips
Oberfläche	verzinkt

Mechanische Eigenschaften

Abbiegung (Winkel) 90 °

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 16218 mm²

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Unterteil und Oberteil

Sicherheit

REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Feuerwiderstandsklasse	E 30