



R30529016



## Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm verkehrsweiß

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Geschraubt

#### Abmessungen

Höhe innen 102 mm

Kanalhöhe 142 mm

Länge 150 mm

Breite Einbaumaß 159 mm

Kanalbreite 200 mm

Maß a 150 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

#### Werkstoff

Werkstoffgruppe Stahl, Gips

Oberfläche lackiert

#### Mechanische Eigenschaften

Abbiegung (Winkel) 118 °

#### Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

#### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 16218 mm<sup>2</sup>

#### Einstellungen

Winkelbereich 90 °

#### Zubehör

Formteilausführung Unterteil und Oberteil

#### Sicherheit

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme DIN 4102-12

Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme DIN 4102-12

Feuerwiderstandsklasse E 30