



R30559016



## Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm vweiß

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart	Geschraubt
------------	------------

#### Abmessungen

Höhe innen	102 mm
Kanalhöhe	142 mm
Länge	350 mm
Breite Einbaumaß	159 mm
Kanalbreite	200 mm
Maß a	350 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	-
-------------------------	---

#### Werkstoff

Werkstoffgruppe	Stahl, Gips
Oberfläche	lackiert

#### Mechanische Eigenschaften

Abbiegung (Winkel)	90 °
--------------------	------

#### Montage

Bodenlochungen	Mit Bodenlochung
----------------	------------------

#### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	16218 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-----------------------

#### Einstellungen

Winkelbereich	90 °
---------------	------

#### Zubehör

Formteilausführung	Unterteil und Oberteil
--------------------	------------------------

#### Sicherheit

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Feuerwiderstandsklasse	E 30