



R30569016



T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geschraubt

Abmessungen

Höhe innen	102 mm
Kanalhöhe	142 mm
Länge	350 mm
Breite Einbaumaß	159 mm
Kanalbreite	200 mm
Maß a	350 mm
Maß b	500 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Werkstoffgruppe Stahl, Gips
 Oberfläche lackiert

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 16218 mm²

Zubehör

Formteilausführung Unterteil und Oberteil

Sicherheit

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Feuerwiderstandsklasse	E 30