



R30629016



**Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x260mm verkehrsweiß**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Geschraubt

**Abmessungen**

Höhe innen 102 mm

Kanalhöhe 142 mm

Länge 150 mm

Breite Einbaumaß 259 mm

Kanalbreite 300 mm

Maß a 150 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe -

**Werkstoff**

Werkstoffgruppe Stahl, Gips

Oberfläche lackiert

**Mechanische Eigenschaften**

Abbiegung (Winkel) 98 °

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 26418 mm<sup>2</sup>

**Einstellungen**

Winkelbereich 90 °

**Zubehör**

Formteilausführung Unterteil und Oberteil

**Sicherheit**

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme DIN 4102-12

Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme DIN 4102-12

Feuerwiderstandsklasse E 30