



R30659016



Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x260mm vweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geschraubt

Abmessungen

Höhe innen	102 mm
Kanalhöhe	142 mm
Länge	450 mm
Breite Einbaumaß	259 mm
Kanalbreite	300 mm
Maß a	450 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Werkstoffgruppe Stahl, Gips
Oberfläche lackiert

Mechanische Eigenschaften

Abbiegung (Winkel) 90 °

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 26418 mm²

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Unterteil und Oberteil

Sicherheit

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Feuerwiderstandsklasse	E 30