



RED112X



Schaltrelais 1fach mit Eingang REG i2Audio lichtgrau

Technische Merkmale

Architektur

Montageart DIN Hutschiene (REG)

Funktion

Funktion schalten

System-Funktionen funktionsbezogene Schalt- und Steuerfunktionen

Kontrollen und Indikatoren

Schalt- und Steuerfunktionen Ansteuern durch Licht-, Türöffner- und Komforttasten der Innenstationen ; Tasten eines Türöffners ; Tasten zur Stromstossschalter oder Treppenhauslicht Zeitschalter Ansteuerung ; potenzialsfreier Tastereingang zur Übertragung eines Türöffner- oder Lichtbefehls über den Bus

Spannung

Betriebsspannung über Bus 22...26 V DC

Eingangsspannung Steuereingang 12 V AC/DC

Abmessungen

Breite Reiheneinbaugerät (REG) 2 TE

Montage

Montageart Reiheneinbaugerät (REG)

Kabel

Leiter Ø 0.5...0.8 mm

Einstellungen

Geräte-Adressierung Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)

Zeitschaltung Einstelldrehregler, Laufzeit von 1 bis 30 Sekunden

Bedienung

Systemtechnologie i2Audio

Software

Version der Software V1012

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 5...40 °C

Lager-/Transporttemperatur -20...60 °C

relative Luftfeuchte (ohne Kondensation) 0...65 %

Kennzeichnung

