



RED113X



Schaltrelais 2 fach REG i2 Audio lichtgrau

Technische Merkmale

Architektur

Montageart DIN Hutschiene (REG)

Funktion

Funktion schalten

System-Funktionen teilnehmerbezogene Schalt- und Steuerfunktionen

Kontrollen und Indikatoren

Schalt- und Steuerfunktionen Tasten eines Türöffners ; Tasten zur Stromstoss-schalter oder Treppenhauslicht Zeitschalter Ansteuerung ; Ansteuern durch Licht-, Türöffner- und Komforttasten der Innenstationen

Spannung

Betriebsspannung über Bus 22...26 V DC

Schließerkontakt Schaltspannung max. 24 V

Strom

Schließerkontakt Schaltstrom max. 1 A

Abmessungen

Breite Reiheneinbaugerät (REG) 3 TE

Werkstoff

Farbe lichtgrau RAL 7035

Montage

Montageart Reiheneinbaugerät (REG)

Kabel

Leiter Ø 0.5...0.8 mm

Einstellungen

Geräte-Adressierung Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)

Bedienung

Systemtechnologie i2Audio

Software

Version der Software V2020

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 5...40 °C

Lager-/Transporttemperatur -20...60 °C

Kennzeichnung

Geräte-Kategorie

Systemkomponente