



RED361X

**TK Schnittstelle telekommunikation REG i2Audio lichtgrau**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Sicherheits-Funktionen Mithörsperre ; Anrufe an Tür abweisen ; Aufruf des Sprachmenüs mit konfigurierbarer PIN-Abfrage einstellbar

Sonderfunktionen Türfilter-Funktion für Zuordnung Interface zu bestimmter Tür ; 8 individuell konfigurierbare Sprachansagen zur Türunterscheidung ; individuell konfigurierbare Rufart-, Hinweis- und Systemansagen ; Rufvarianten 1, 2 oder Kettenruf einstellbar ; Rufvarianten-Umschaltung per Sprachmenü, Displayeingabe oder PC-Software ; Internrufe zu i2-Bus Innenstationen

System-Funktionen Anschaltung an analoger Telefonanlagen-Schnittstelle ; Rufvariante mit 2 möglichen Zielrufnummern je Teilnehmer ; bis zu 256 verschiedene Teilnehmer/Rufziele programmierbar ; konfigurierbare Rufdauer ; automatische Gesprächsabschaltung nach konfigurierter Zeit ; Parallelbetrieb mit bis zu 2 Innenstationen ; unterstützt i2BUS Tür-, Intern- oder Etagenrufe ; integrierte Sprachansagen zur Unterscheidung der Rufart

**Ausführung**

Konfiguration Geräte-Konfiguration und Datensicherung über MS Windows PC mit BTI-Term Software ; Geräte-Konfiguration über integriertes zweizeiliges Display mittels Microtaster ; Menüsprache in Englisch und Deutsch ; Verarbeitet Ansage-Soundfiles im WAV-Format bis 8 Sekunden Länge

**Kontrollen und Indikatoren**

Art der Funktionstasten Mikrotaster

Funktionstasten für Navigation in Konfigurationsmenü

Anzahl Funktionstasten 4

Schalt- und Steuerfunktionen Steuern von Gesprächsannahme und Gesprächsende ; Schalten von Türöffner und Licht (Treppenhäuslicht-Zeitschalter) ; Schalten von bis zu 4 Schaltrelais ; Schalten von Tür- und Kameraumschaltung ; Direktwahl und Steuern von bis zu 8 Außenstationen und deren Türöffner ; Steuern der Schaltfunktionen per MFV-Nachwahl ; Steuercode für Türöffnung, Gesprächsannahme und Gesprächsende einstellbar

**Spannung**

Betriebsspannung über Bus 17...22 V DC

**Strom**

Stromaufnahme Bus (Ruhe) 10 mA

**Abmessungen**

Breite Reiheneinbaugerät (REG) 6 TE

**Werkstoff**

Designlinienfarbe	grau
-------------------	------

Material / Oberfläche	Gehäuse aus ABS
-----------------------	-----------------

**Kabel**

Leiter Ø	0.5...0.8 mm
----------	--------------

**Einstellungen**

Gesprächs-Einstellungen	Ruf- und Sprechdauer individuell für jede Rufart einstellbar
-------------------------	--

**Lieferumfang**

Lieferumfang	Modularanschlusskabel RJ11, TAE-Adapter und USB-Kabel im Lieferumfang enthalten.
--------------	--

**Bedienung**

Systemtechnologie	i2Audio
-------------------	---------

**Software**

Version der Software	V2214
----------------------	-------

**Sicherheit**

Schutzart	IP20
-----------	------

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-20...60 °C
--------------------	-------------

Lager-/Transporttemperatur	5...40 °C
----------------------------	-----------

relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)	0...65 %
--	----------

**Kennzeichnung**

Produktlinie	BTI-200
--------------	---------

Geräte-Kategorie	Systemkomponente
------------------	------------------