



REE001X

## LAN-Schnittstelle EB für Display-Ruf-Modul

### Technische Merkmale

#### Funktion

Funktion	klingseln
System-Funktionen	LAN-Schnittstelle für Display-Ruf Modul ; Web- oder Telnet-Konfiguration ; Passwort geschützter Zugang

#### Ausführung

Konfiguration	Einrichten und Konfigurieren mit DCTERM PC-Software ; Einrichten und Konfigurieren per Telnet
---------------	---

#### Kontrollen und Indikatoren

Funktionstasten	für Teilnehmer Aus- und Anwahl
-----------------	--------------------------------

#### Spannung

Betriebsspannung	24 V DC
------------------	---------

#### Werkstoff

Farbe	schwarz
Oberfläche	matt

#### Bedienung

Systemtechnologie	IP
-------------------	----

#### Sicherheit

REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-20...70 °C
relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)	0...65 %

#### Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Zubehör
-------------------	---------