



REQ102X

IK07 IP54

Aussenstation AUDIO LED-Zust.anzeige, 2 WE 2Draht Edelstahl, one, 133.5x242x2 mm

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz oder Unterputz

Funktion

Sicherheits-Funktionen Mithörsperre

Kompatibilität

Für Beschriftungsband 12 mm

Kontrollen und Indikatoren

Ruftaster Ruftaste mit Licht, Türöffner oder ohne Funktion einstellbar ; Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung

Ruftaster-Schließzeit max. 3 s

Anzahl der Klingeltasten 2

Betriebs-Funktionen Türöffnen nur bei Verbindung oder jederzeit einstellbar

Spannung

Schaltspannung Türöffnerkontakt max. 24 V

Strom

Schaltstrom Türöffnerkontakt max. 1 A

Abmessungen

Tiefe 25 mm

Einbautiefe 22.5 mm

Putzausgleich 17 mm

Abmessungen Frontplatte (B x H x T) 133.5 x 242 x 2 mm

Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H) 72.4 x 12 mm

Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T) 72.4 x 12 x 0.14 mm

Höhe 242 mm

Stärke Namensschild-Einlage max. 0.5 mm

Breite 133.5 mm

Materialstärke Edelstahl 2 mm

Werkstoff

Designlinienfarbe Edelstahl

Farbe Edelstahl

Werkstoff Edelstahl

Oberfläche	matt
Material / Oberfläche	Edelstahl-Oberfläche quer gebürstet
LED Steuerung	
Betriebsspannung LED	12 V AC
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul	45 mA
Montage	
Einbau in Gehäuse AP/UP Größe	1
Montageart	für senkrechte Montage
Kabel	
Leiter Ø	0.5...1.4 mm
Zubehör	
Werkzeug	mit Öffnungswerkzeug
Ausstattung	
Türöffner Entriegelungszeit	1...10 s
Frontblende	Frontplatte mit nicht sichtbarer Öffnungsmechanik und Sicherungsseil
Bedienung	
Systemtechnologie	2Draht
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-20...55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30...80 °C
relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)	0...65 % (ohne Betauung)
Hinweis	
Hinweistext	Achtung! Kamera nicht auf direkte Lichtquellen/Sonneneinstrahlung, starken Kontrast oder stark reflektierenden Hintergrund ausrichten.