



REQ512X



IK07 IP54

Aussenstation VIDEO, 12 WE 2Draht Edelstahl, one, 133,5 x 422 x 2 mm

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Aufputz oder Unterputz
------------	------------------------

Funktion

Sicherheits-Funktionen	Mithör- und Mitsehsperre
Videoerweiterung möglich	Ja

Kompatibilität

Für Beschriftungsband	12 mm
-----------------------	-------

Kontrollen und Indikatoren

Ruftaster	Ruftaste mit Licht, Türöffner oder ohne Funktion einstellbar ; Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung
Ruftaster-Schließzeit	max. 3 s
Anzahl der Klingeltasten	12
Betriebs-Funktionen	Türöffnen nur bei Verbindung oder jederzeit einstellbar

Spannung

Betriebsspannung	24 V DC
Schaltspannung Türöffnerkontakt	max. 24 V

Strom

Schaltstrom Türöffnerkontakt	max. 1 A
------------------------------	----------

Abmessungen

Tiefe	25 mm
Einbautiefe	22.5 mm
Putzausgleich	17 mm
Kamerakuppel Ø	33 mm
Abmessungen Frontplatte (B x H x T)	133.5 x 422 x 2 mm
Abmessungen Namensschild (B x H)	75.5 x 14.5 mm
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H)	72.4 x 12 mm
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T)	72.4 x 12 x 0.14 mm
Höhe	422 mm
Empfohlene Kamera Montagehöhe	1.5 m
Stärke Namensschild-Einlage	max. 0.5 mm
Breite	133.5 mm
Materialstärke Edelstahl	2 mm

Kamera	
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal	11.5 °
Kamera Stromaufnahme (Betrieb)	240 mA
Kamera Stromaufnahme (Stand-by)	6 mA
Kameraheizung Stromaufnahme	100 mA
Kameraauflösung (horizontal x vertikal)	720 x 480 px
Kameraeinheit	Kameraverstellung durch frontseitig zugängliche Feststellschraube
Kamera Öffnungswinkel horizontal	140 °
Kamera Öffnungswinkel vertikal	120 °
Betriebsspannung LED und Kameraheizung	12 V AC
Werkstoff	
Designlinienfarbe	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	matt
Material / Oberfläche	Edelstahl-Oberfläche quer gebürstet
LED Steuerung	
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul	45 mA
Montage	
Einbau in Gehäuse AP/UP Größe	5
Montageart	für senkrechte Montage
Kabel	
Leiter Ø	0.5...0.8 mm
Zubehör	
Werkzeug	mit Öffnungswerkzeug
Ausstattung	
Türöffner Entriegelungszeit	1...10 s
Frontblende	Frontplatte mit nicht sichtbarer Öffnungsmechanik und Sicherungsseil
Bedienung	
Systemtechnologie	2Draht
Sicherheit	
REACH-konform	Nein
Halogenfrei	Nein
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-20...55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30...80 °C
relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)	0...65 % (ohne Betauung)
Hinweis	

Hinweistext

Achtung! Kamera nicht auf direkte Lichtquellen/Sonneneinstrahlung, starken Kontrast oder stark reflektierenden Hintergrund ausrichten.