




RK19005



**Rundkette starr/flexibel 2 Kammern aus PP d=70mm ausgezogene L=1m tiefschwarz**

#### Technische Merkmale

##### Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

##### Abmessungen

Kanalhöhe	70 mm
Länge	1000 mm
Standard Lieferlänge	1000 mm
Kanalbreite	70 mm
Durchmesser	70 mm

##### Werkstoff

Farbe	schwarz
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoffgruppe	Kunststoff

##### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 4182 mm<sup>2</sup>

##### Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	1
Kammeranzahl	2

##### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung